

Regal-Auffangwanne

Auffangvolumen 240 l, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 2150 x 1300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange



Artikelnummer: 139915

Regalwanne

Regal-Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Auffangvolumen 240 l
- Höhe x Breite x Tiefe 225 x 2150 x 1300 mm
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen






Technische Details

| | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Auffangwanne | Oberfläche | lackiert |
| Auffangwannentyp | Regal-Auffangwanne | Farbe | gelborange // RAL2000 |
| Lagerort | unter Dach | Unterbau | Einfahrtaschen |
| Auffangvolumen | 240 l | unterfahrbar | ja |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende und brennbare Stoffe | Unterfahrhöhe | 100 mm |
| Bauweise (Zulassung) | Bauweise der Wanne behördlich zugelassen | stapelbar | nein |

| | | | |
|----------|---------|------------------|-----------------------|
| Höhe | 225 mm | fahrbar | nein |
| Breite | 2150 mm | Farbe Ausführung | gelborange // RAL2000 |
| Tiefe | 1300 mm | Gewicht | 91 kg |
| Material | Stahl | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |