

Hygienepalette

Aus PE-Regenerat, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 1000 mm, Traglast statisch / dynamisch 7500 / 2500 kg, Unterbau 3 Kufen, Oberdeck geschlossen mit Antirutschbelag

VE 3 Stück



Artikelnummer: 528390



Schwerlast-Hygienepalette

mit Antirutschmatte

Hygienepalette





- Aus PE-Regenerat
- Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 1000 mm
- Traglast statisch / dynamisch 7500 / 2500 kg
- Traglast im Regal 1250 kg
- Allseitig einfahrbar
- Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 910 / 780 mm
- Unterbau 3 Kufen
- Oberdeck geschlossen mit Antirutschbelag
- Temperaturbeständig -30 °C bis +60 °C
- Gewicht 127,5 kg

Technische Details

Verpackungstyp	Palette	Unterbau	3 Kufen
Palettentyp	Hygienepalette	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	150 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +60 °C
Länge	1200 mm	Einfahrbreite Längsseite	910 mm
Breite	1000 mm	Einfahrbreite Breitseite	780 mm
Traglast statisch	7500 kg	Traglast dynamisch	2500 kg
Material	PE-Regenerat	Traglast im Regal	1250 kg

Einfahrmöglichkeit	Allseitig	Sicherungsrand	nein
Oberdeck	geschlossen mit Antirutschbelag	nestbar	nein
stapelbar	ja	Gewicht	127,5 kg

Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm