

Cable-mate kabeldozen voor waterdichte installatie

**AK2-B, IP65, 3x 3P**

· Voorzien van VD-draad 2,5 mm².

Artikelnr.:	AT5461
EAN:	8712259268231
Verpakkinghoeveelheid	10 st.
Beschermklasse	IP65
Aansluitdraden	Ja
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Montagewijze	Universeel
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	120 mm
Diameter	
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	67 mm
Uitvoering deksel	Geschikt voor snap-in connector (merkspecifiek)
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Geen
Vorm	Rechthoekig
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	8
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Verzending	10

Cable-mate® is het innovatieve, bekronde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk.

Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgesloten Wieland RST connectoren beschikbaar.