


Rax Soft 200 Zwart 3000 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelcode: 212567
 EAN: 7021982125676



Elektrisch

System wattage: 30W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 3070lm
 Noodlumen: EM 330 lm
 Werkzaamheid: 102 lm/W
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L90/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Zwart reflector
 Bundelhoek: 63°
 UGR: UGR<22
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat
 Kleur: Zwart
 Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen
 Kabel: Cable 5x0,75mm²
 Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 93
 Diameter (mm) D: 216
 Cut-out (mm): 200
 Inbouwdiepte plafond (mm): 90
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.2 / 1

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 240 x 240 x 102

