



### Doorvoertules

Overall waar leidingen en kabels door uitgangen en doorvoeren moeten worden geleid, bieden HellermannTyton-doorvoertules uitstekende mechanische bescherming.


#### Hoofdkenmerken

- beschermt bekabeling tegen scherpe randen
- zorgt tevens voor trekontlasting
- flexibel en eenvoudig te verwerken
- goed bestand tegen chemicaliën, omgevingsinvloeden en veroudering




HV1201 tot en met HV1218.


<b>MATERIAAL</b>	PVC, vlamvertragend	Polyvinylchloride (PVC)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-30 °C tot +60 °C	
<b>Hardheid, Shore-A</b>	56±5	70±5
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 V0	UL94 HB




HV1101




HV1201 tot HV1218




HV1301 tot HV1305




HV1401




HV1402




HV1502 en OP1503



HV1606 tot HV1608



HV1606 tot en met HV1608



HV1606 tot en met HV1608



## Doorvoertules

TYPE	Tekening	Buiten Ø (OD)	Montagegat Ø (FH)	Ø D	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HV1101		25,5	19,0	12,0	10,0	1,6	PVC-FR	zwart (BK)	500 st.	633-01010
HV1212		9,0	6,0	4,0	7,0	1,0	PVC-FR	zwart (BK)	2.000 st.	633-02120
HV1201		9,5	6,4	4,0	5,6	1,6	PVC-FR	zwart (BK)	2.000 st.	633-02010
HV1201B		9,5	6,4	4,0	6,5	2,5	PVC-FR	zwart (BK)	2.000 st.	633-02020
HV1215		10,0	8,0	6,0	5,0	1,0	PVC-FR	zwart (BK)	2.000 st.	633-02150
HV1209		11,0	9,0	4,0	5,5	1,5	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-02090
HV1208		14,0	9,5	8,0	8,0	1,5	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-02080
HV1207		14,0	10,0	6,0	6,4	1,5	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-02070
HV1218		14,0	10,0	6,0	9,0	4,0	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-02180
HV1216		14,5	8,0	5,0	6,5	1,5	PVC-FR	zwart (BK)	2.000 st.	633-02160
HV1210		15,0	9,0	6,0	10,5	2,0	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-02100
HV1203		17,5	12,0	10,0	6,8	2,0	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-02030
HV1204		17,5	12,0	10,0	8,8	4,0	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-02040
HV1206		17,5	12,0	10,0	10,8	6,0	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-02060
HV1205		17,5	13,5	10,0	8,7	4,0	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-02050
HV1303			15,9	11,0	8,0	6,4	1,6	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.
HV1301	15,9		11,0	8,0	7,0	1,0	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-03010
HV1302	15,9		11,0	8,0	9,0	3,0	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-03020
HV1304	15,9		11,0	8,0	10,8	6,0	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-03040
HV1305	24,0		18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	wit (WH)	500 st.	633-03059
	24,0		18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	zwart (BK)	500 st.	633-03050
HV1401		15,9	9,5	5,0	4,8	0,8	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-04010
HV1402		23,0	18,5	6,0	7,0	2,0	PVC-FR	zwart (BK)	1.000 st.	633-04020
HV1502		11,5	8,0	6,5	8,0	1,5	PVC	zwart (BK)	2.000 st.	633-05020
HV1606		31,0	25,0	17,0	11,0	3,0	PVC-FR	grijs (GY)	500 st.	633-06068
HV1607		43,0	37,0	29,0	11,0	3,0	PVC-FR	grijs (GY)	250 st.	633-06078
HV1608		58,0	52,0	44,0	11,0	3,0	PVC-FR	grijs (GY)	250 st.	633-06088

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.