

## Schutzkontakt-Anbausteckdose, gerade - ohne Klappdeckel, Flansch 50x50




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	714
EAN	4024941007146
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP20
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005
Anschlussstechnik	Kopfschraubenklemme
Geräte-Höhe	50mm
Geräte-Breite	50mm
Geräte-Tiefe	39mm
Flanschmaß vertikal in mm	50mm
Flanschmaß horizontal in mm	50mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	38mm
Bohrlochabstand horizontal in	38mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Der Anschluss ist rückwärtig
	Das Gerät ist ohne Klappdeckel

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,037 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941007146
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,037 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941835596
Länge	276 mm
Breite	174 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	0,852 kg
Volumen	2.808 ccm

**18 MB 1**