

Haltebügel - CDC-PTRV

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270167>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Haltebügel, über vier PTRV-Einzelscheiben, Rastermaß: 8,3 mm, Breite: 35,6 mm, Höhe: 71,5 mm, Farbe: grau

Ihre Vorteile

- Der PTRV-Haltebügel ermöglicht eine direkte Aufnahme eines Kabelkanal Deckels

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3270167
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE6Z1X
Katalogseite	Seite 46 (C-1-2019)
GTIN	4055626064512
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,23 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,23 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Rastermaß	8,3 mm

Maße

Breite	35,6 mm
Höhe	71,5 mm
Rastermaß	8,3 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Material	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 85 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27141190
ECLASS-10.0.1	27141190
ECLASS-11.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Haltebügel - CDC-PTRV

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270167>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Zubehör

Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD-HF COVER 25 - 3240369

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240369>



Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm

Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD-HF COVER 30 - 3240370

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240370>



Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 30 mm, Länge: 2000 mm

Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD-HF COVER 40 - 3240371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240371>



Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 40 mm, Länge: 2000 mm

Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD-HF COVER 60 - 3240372

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240372>



Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 60 mm, Länge: 2000 mm

Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD-HF COVER 80 - 3240373

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240373>



Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm

Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD-HF COVER 120 - 3240368

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240368>



Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 120 mm, Länge: 2000 mm

Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD COVER 25 - 3240285

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240285>



Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm

Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD COVER 30 - 3240295

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240295>



Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 30 mm, Länge: 2000 mm

Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD COVER 40 - 3240286

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240286>



Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 40 mm, Länge: 2000 mm

Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD COVER 60 - 3240287

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240287>



Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 60 mm, Länge: 2000 mm

Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD COVER 80 - 3240288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240288>



Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm

Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD COVER 100 - 3240289

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240289>



Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 100 mm, Länge: 2000 mm

Haltebügel - CDC-PTRV

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270167>



Abdeckprofil

Abdeckprofil - CD COVER 120 - 3240290

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240290>



Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 120 mm, Länge: 2000 mm

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de