

Stecker

LAS N WS Au



Produkt	LAS N WS Au
Beschreibung	Turmstecker mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm ² bis 1,5 mm ² , Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder vergoldet, nicht berührungsgeschützt. Einfache Montage durch Click-System.
Betriebsanleitung	BA415
Artikel-Nr. / *Farbe	9341007xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">● 00 schwarz</div> <div style="text-align: center;">● 01 rot</div> <div style="text-align: center;">● 02 blau</div> <div style="text-align: center;">● 03 gelb</div> <div style="text-align: center;">● 04 grün</div> <div style="text-align: center;">● 05 braun</div> <div style="text-align: center;">● 06 grau</div> <div style="text-align: center;">● 07 weiß</div> <div style="text-align: center;">● 09 violett</div> </div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Au</div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽³⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 19.06.2019