

Typ	Technische Daten	Bestell-Bezeichnung	Artikel-Nummer	ILN-Nr. 4017254000003 EAN-Nr. 4017254.	Unverbindliche Preispfehlung in Euro	Reih- stufen	VPE Anzahl Einheit Stück
-----	------------------	---------------------	----------------	--	--	-----------------	-----------------------------------

## Zubehör für Universaltemperaturregler Typ ITR-3 und UTR

### Fernfühler für Universaltemperaturregler Typ ITR 3 und Typ UTR

<b>F 891 000/F 894 002</b>  	<b>Fühler – mit 2 x 1,5 mm<sup>2</sup></b>								
	<b>Standardfühler</b> auch für Einsatz in Schutzrohr geeignet, Ø 8,5 mm  Temp.-Bereich      Kabellänge/Material -40...160 °C      1,5 m/Silikon			F 894 002	0528 94 000 002	.02265 4	19,00	2	1
	0...60 °C      4 m/PVC			F 891 000	0528 91 040 000	.02262 3	18,75	2	1
<b>F 892 002</b>  	<b>Rohranlegefühler</b>								
	Temp.-Bereich      Kabellänge/Material -40...120 °C      1,5 m/Silikon			F 892 002	0528 92 000 002	.02263 0	19,25	2	1
<b>F 893 002</b>  	<b>Temperaturfühler für Luftmessung</b>								
	Temp.-Bereich      Kabellänge/Material -40...100 °C      1,5 m/Silikon			F 893 002	0528 93 000 002	.02264 7	24,50	2	1
<b>F 897001</b>  	<b>Fühler für Außenmontage</b>								
	ohne Anschlusskabel, Schutzart IP 65 Maße: 85 x 50 x 35 mm  für Temperaturen von -40...80 °C			F 897 001	0528 97 990 001	.02266 1	30,25	2	1

### Schutzrohre für Standardfühler

Schutzrohre (Tauchhülsen) mit PG 7 (MS) und PG 9 (CU und V4 A) – Einschraubgewinde R 1/2"

• Nur für Standardfühler F 891000/F 894002 zu verwenden

	Zul. Druck	Länge		Mat.						
		mm								
<b>MS 57</b>  	8 bar	57		Ms	MS 57	467 409 000 001	.03964 5	36,15	3	1
	8 bar	120		Cu	Cu 120	007 850 401 000	.00706 4	37,00	3	1
<b>Cu/V4 A</b>  	8 bar	310		Cu	Cu 310	007 850 402 000	.00707 1	42,00	3	1
	15 bar	120		V4 A	V4 A 120	007 850 405 000	.00710 1	78,50	3	1
	15 bar	310		V4 A	V4 A 310	007 850 406 000	.00711 8	82,35	3	1