

# KERN FK10.

Robustes Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen



## Dienstleistungen

|  |          |
|--|----------|
| DAkkS-Kalibrierschein (Druckkraft):          | 963-2610 |
| DAkkS-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft): | 963-3610 |
| DAkkS-Kalibrierschein (Zugkraft):            | 963-1610 |
| Werkskalibrierschein (Druckkraft):           | 961-2610 |
| Werkskalibrierschein (Zug- und Druckkraft):  | 961-3610 |
| Werkskalibrierschein (Zugkraft):             | 961-1610 |

## Kategorie

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Kategorie:     | Kraftmessgeräte               |
| Marke:         | Sauter                        |
| Produktgruppe: | Elektronisches Kraftmessgerät |

## Verpackung & Versand

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 248 x 225 x 80 mm |
| Bruttogewicht:                  | 872 g             |
| Lieferzeit:                     | 24 h              |
| Nettogewicht:                   | 720 g             |
| Versandart:                     | Paketdienst       |

## Bauform

|  |                  |
|--|------------------|
| Gehäusematerial:                             | Kunststoff       |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 195 x 82 x 35 mm |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Ablesbarkeit [d]:           | 0,005 N |
| Messbereich [Max]:          | 10 N    |
| Messfrequenz:               | 1000 Hz |
| Präzision (von [Max]):      | 0,500 % |
| Voreingestellte Einheit:    | N       |
| Überlastschutz (von [Max]): | 200 %   |

## Anzeige

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,800 cm |
|----------------------|----------|

## Funktionen

|                     |    |
|---------------------|----|
| Anzeige drehbar:    | ja |
| Data-Hold-Funktion: | ja |
| Peak-Funktion:      | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur (max.): | 30 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

## Energieversorgung

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Batterie:                         | 6x1.5 V AA         |
| Batterie-Betriebsdauer:           | 25 h               |
| Eingangsspannung:                 | 100 V - 240 V      |
| Netzteil-Art:                     | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK US      |