

Technisches Datenblatt

technical data sheet



Sinuslive FS

1.1. Bezeichnung / Title

FS Flachstecker
24 Karat vergoldet und isoliert
mit Isoliertüllen aus festem Kunststoff in verschiedenen Farben je Größe

1.2. Artikelnummer / Product number | Produktbezeichnung / product name

13445 FS2,8-1,5

13446 FS2,8-2,5

13447 FS4,8-1,5

13448 FS4,8-2,5

13449 FS6,3-2,5

13450 FS6,3-6,0

1.3. GTIN | Zolltarifnummer

FS2,8-1,5 4016631005730 | 85366990900

FS2,8-2,5 4016631005747 | 85366990900

FS4,8-1,5 4016631005754 | 85366990900

FS4,8-2,5 4016631005761 | 85366990900

FS6,3-2,5 4016631005877 | 85366990900

FS6,3-6,0 4016631005884 | 85366990900

1.4 Marke / Brand

Sinuslive

1.5 Hersteller / Manufacturer


Profihifi Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Werner-von-Siemens-Straße 15
24568 Kaltenkirchen
Germany

Zentrale [+49]4191.5025-0
Fax [+49]4191.5025-11
www.profihifi.de
info@profihifi.de

Technisches Datenblatt

technical data sheet

2.1. Maße / Size



| | a: Außendurchmesser Tülle | b: Innendurchmesser Tülle (Plastik) | c: Innendurchmesser Tülle (Metall) | d: Innenbreite Stecker | e: Außenbreite Stecker |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| FS2,8-1,5 | 5,25 mm | 3,40 mm | 1,80 mm | 3,20 mm | 4,05 mm |
| FS2,8-2,5 | 5,65 mm | 4,05 mm | 2,40 mm | 3,15 mm | 4,00 mm |
| FS4,8-1,5 | 5,30 mm | 3,55 mm | 1,80 mm | 5,05 mm | 5,80 mm |
| FS4,8-2,5 | 5,75 mm | 4,10 mm | 2,50 mm | 4,80 mm | 5,70 mm |
| FS6,3-2,5 | 5,55 mm | 4,00 mm | 2,30 mm | 6,45 mm | 7,45 mm |
| FS6,3-6,0 | 7,00 mm | 5,35 mm | 3,55 mm | 6,75 mm | 7,60 mm |

Es handelt sich bei den Werten um Durchschnittswerte, da das Produkt produktionsbedingt nicht immer symmetrisch ist. Vor allem Metallteile können minimale Verformungen aufweisen, so dass Kreise leicht oval sein können oder Steckerbreiten etwas abweichen.

2.2. Gewicht / Weight

| | Set inkl. Verpackung | Stück in Verpackung |
|-----------|----------------------|---------------------|
| FS2,8-1,5 | 0,008 kg | 10 |
| FS2,8-2,5 | 0,009 kg | 10 |
| FS4,8-1,5 | 0,009 kg | 10 |
| FS4,8-2,5 | 0,009 kg | 10 |
| FS6,3-2,5 | 0,012 kg | 10 |
| FS6,3-6,0 | 0,013 kg | 10 |

Technisches Datenblatt

technical data sheet

2.3 Material / Material

| | |
|-----------|---|
| FS2.8-1.5 | H62 copper with real gold plating,red PVC, |
| FS2.8-2.5 | H62 copper with real gold plating,blue PVC, |
| FS4.8-1.5 | H62 copper with real gold plating,red PVC, |
| FS4.8-2.5 | H62 copper with real gold plating,blue PVC, |
| FS6.3-2.5 | H62 copper with real gold plating,blue PVC, |
| FS6.3-6.0 | H62 copper with real gold plating,yellow PVC, |

6*8cm PE bag with carton header

Technisches Datenblatt

technical data sheet

www.sinuslive.com



10 flakke vergulde stecker geïsoleerd
breedte van de stecker 2,8 mm
kabelingang 0,5 - 1,5 mm²

FS 2,8-1,5

FS 2,8-1,5 Kabelingang 0,5 - 1,5 mm²

2,8 mm Flachstecker, 10 Stk.

10 Flachstecker 24-Karat verguldet und isoliert
Steckerbreite 2,8 mm,
passend für 2,8 mm Flachsteckungen

10 female disconnecter 24 carat gold plated + insulated
for male plug 2,8 mm, cable input 0,5 - 1,5 mm²
fitting to all 2,8 mm male plugs



www.sinuslive.com



10 flakke vergulde stecker geïsoleerd
breedte van de stecker 2,8 mm
kabelingang 1,5 - 2,5 mm²

FS 2,8-2,5

FS 2,8-2,5 Kabelingang 1,5 - 2,5 mm²

2,8 mm Flachstecker, 10 Stk.

10 Flachstecker 24-Karat verguldet und isoliert
Steckerbreite 2,8 mm, passend für 2,8 mm
Flachsteckungen + Lautsprecher Minus

10 female disconnecter 24 carat gold plated + insulated
for male plug 2,8 mm
cable input 1,5 - 2,5 mm² fitting to all 2,8 mm male
plugs + speaker minus terminals



www.sinuslive.com



10 flakke vergulde stecker geïsoleerd
breedte van de stecker 4,8 mm
kabelingang 0,5 - 1,5 mm²

FS 4,8-1,5

FS 4,8-1,5 Kabelingang 0,5 - 1,5 mm²

4,8 mm Flachstecker, 10 Stk.

10 Flachstecker 24-Karat verguldet und isoliert
Steckerbreite 4,8 mm,
passend für 4,8 mm Flachsteckungen

10 female disconnecter 24 carat gold plated + insulated
for male plug 4,8 mm, cable input 0,5 - 1,5 mm²
fitting to all 4,8 mm male plugs



www.sinuslive.com



10 flakke vergulde stecker geïsoleerd
breedte van de stecker 4,8 mm
kabelingang 1,5 - 2,5 mm²

FS 4,8-2,5

FS 4,8-2,5 Kabelingang 1,5 - 2,5 mm²

4,8 mm Flachstecker, 10 Stk.

10 Flachstecker 24-Karat verguldet und isoliert
Steckerbreite 4,8 mm,
passend für 4,8 mm Flachsteckungen

10 female disconnecter 24 carat gold plated + insulated
for male plug 4,8 mm, cable input 1,5 - 2,5 mm²
fitting to all 4,8 mm male plugs



www.sinuslive.com



10 flakke vergulde stecker geïsoleerd
breedte van de stecker 6,3 mm
kabelingang 1,5 - 2,5 mm²

FS 6,3-2,5

FS 6,3-2,5 Kabelingang 1,5 - 2,5 mm²

6,3 mm Flachstecker, 10 Stk.

10 Flachstecker 24-Karat verguldet und isoliert
Steckerbreite 6,3 mm,
passend für 6,3 mm Flachsteckungen

10 female disconnecter 24 carat gold plated + insulated
for male plug 6,3 mm, cable input 1,5 - 2,5 mm²
fitting to all 6,3 mm male plugs



www.sinuslive.com



10 flakke vergulde stecker geïsoleerd
breedte van de stecker 6,3 mm
kabelingang 4 - 6 mm²

FS 6,3-6,0

FS 6,3-6,0 Kabelingang 4 - 6 mm²

6,3 mm Flachstecker, 10 Stk.

10 Flachstecker 24-Karat verguldet und isoliert
Steckerbreite 6,3 mm,
passend für 6,3 mm Flachsteckungen

10 female disconnecter 24 carat gold plated + insulated
for male plug 6,3 mm, cable input 4 - 6 mm²
fitting to all 6,3 mm male plugs

