

fetra Treppenkarre

mit 5-Stern-Satz, Traglast 200 kg,
Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5007
Brillantblau, Räder mit Luft-Bereifung
auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 119158



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra 5-Stern-Treppenkarre

Traglast 200 kg



Treppenkarre

- mit 5-Stern-Satz
- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Höhe x Breite 1300 x 590 mm
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager
- Sternsatz mit TPE-Bereifung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung Sternsatz	TPE
Karrentyp	Treppenkarre	Durchmesser Rad Sternsatz	125 mm
Traglast	200 kg	Material Felge Sternsatz	Kunststoff
Schaufelbreite	320 mm	Radlager Sternsatz	Rillenkugellager
Schaufeltiefe	250 mm	Sicherheitsgriff	ja
Sternsatz	5-Stern	Höhe	1300 mm
Material	Stahl	Breite	590 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
klappbar	nein	Farbe	brillantblau // RAL5007
Treppenkufen	nein	Garantie	10 Jahre
Bereifung	Luft	Anlieferung	zerlegt
Durchmesser Rad	260 mm	Griffe	ja
Material Felge	Kunststoff	Gewicht	20 kg
Radlager	Rollenlager		

Zubehör

119195		Rad, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Set 4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119197		Rad, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Paar, 2 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar