

## Großvolumen-Mehrwegbehälter

Höhe x Länge x Breite 323 x 800 x 600 mm, Inhalt 120 l, Aus Polypropylen in taubenblau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau glatter Boden



Artikelnummer: 209380



## Großvolumen-Mehrwegbehälter

Großvolumen-Mehrwegbehälter

- Höhe x Länge x Breite 323 x 800 x 600 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 305 x 500 x 682 mm
- Inhalt 120 l
- Traglast 50 kg
- Im Euromaß
- Aus Polypropylen in taubenblau
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Unterbau glatter Boden
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Rollenbahngeeignet
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Behältertyp Stapelbehälter

faltbar nein

Euronorm	ja	Unterbau	glatter Boden
Inhalt	120 l	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	323 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Innenhöhe	305 mm	Traglast	50 kg
Länge	800 mm	Deckel	nein
Innenlänge	500 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Breite	600 mm	rollenbahngeeignet	ja
Innenbreite	682 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Material	Polypropylen	Tragevorrichtung	keine
recyclbar	ja	Farbe	taubenblau
stapelbar	nein	Garantie	5 Jahre
nestbar	ja	Gewicht	4,65 kg

## Zubehör

509604



Plomben, für Großbehälter

## Dazu passt auch ...

202875



Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge

528205



Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Trittfäche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen

529885



Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung