

WSM

Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 800 x 700 x 1100 mm, 2 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt, Ausgestattet mit hüfthohem Anlehnbügel und extra großen Befestigungsösen zur Anbringung von Diebstahlsicherungen



Artikelnummer: 240216

Bügelparker

- Höhe x Länge x Tiefe 800 x 700 x 1100 mm
- 2 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 500 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
- Mit extra hoher Stellbügel
- Ausgestattet mit hüfthohem Anlehnbügel und extra großen Befestigungsösen zur Anbringung von Diebstahlsicherungen
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- Boden
- Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung
Zweiradständertyp	Bügelparker	Aufstellung/Montage	Boden

Höhe	800 mm	Einstellwinkel	90 °
Länge	700 mm	Werbefläche	nein
Tiefe	1100 mm	Material	Stahlrohr
Reifenbreite	55 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Durchmesser Rohr	18 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Einstellplätze Anzahl	2	Farbe Ständer	silber
Nutzung	einseitig	Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief- /Hochstellung
Stellbügel Ausführung	extra hoch	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	500 mm	Gewicht	19,4 kg
Ständer Ausstattung	Anlehnbügel, Befestigungsösen für Diebstahlsicherung		