


Gedore

GEDORE 8316-180 JC Kraft-Seitenschneider 180 mm 2K-Griff

Artikelnummer: 253157

GEDORE



Technische Details

Gesamtbreite [mm]	53 mm	Schneidenlänge [mm]	22,6 mm
1000 V isoliert	nein	Schneidleistung (max.)	1,8
VDE zertifiziert	nein	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Kopfstärke T1 [mm]	11 mm	Kopfbreite 1 [mm]	26 mm
Netto-Gewicht [kg]	0,265 kg	Härteverfahren	Induktiv gehärtet
Gesamthöhe [mm]	21 mm	Oberfläche	verchromt

Norm	DIN ISO 5749	Griffausführung	2K
Ausführung funkenfrei	nein	Schneidenform	mit Facette
Öffnungsfeder vorhanden	nein	Kopfhöhe 1 [mm]	22,6 mm
Schneidenhärte	63-65 HRC	REACH Registrierung vorhanden	nein
Gesamtlänge [mm]	183 mm	Fase	mit
ESD Ja/Nein	nein	Material	Vergütungsstahl