

**C+P**

## Universalschrank

Eco

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 407892



## C+P Universalschrank Eco

für den funktionalen Einsatz in Lager und Betrieb

Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahl, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 30 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
- Öffnung über Rundgriff



- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Universalschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahl
Höhe	1950 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	940 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Tiefe	400 mm	Höhenverstellraster Ebene	30 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Ordnerhöhen	5 Stück	Verriegelung	3-seitig
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Türöffnungswinkel	110 °
Traglast Fachboden	50 kg	Griff	Rundgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Mindestmenge	1
Oberfläche Korpus	lackiert	Zertifizierung	GS // TÜV
Oberfläche Front	lackiert	Garantie	5 Jahre
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen	Gewicht	56,41 kg
abschließbar	ja		

## Zubehör

500330		Stahlboden für Universalschrank, Breite x Tiefe 940 x 400 mm, Traglast 50 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

146390		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa
221318		Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau
221350		Karton-Regalkasten, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 112 x 151 x 351 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier

222682		Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
532375		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 275 x 620 x 300 mm, Ausstattung: 3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileeinsatz, aus Kunststoff in schwarz
762906		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Inhalt 10 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen