


hofs

Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1360 x 635 mm, Fachlast 190 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 859906



hofs
REGALSYSTEME



hofs Traversen-Regal

Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1360 x 635 mm
- Feldlast 1000 kg
- Fachlast 190 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 600 mm



- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebenungen und Längsriegel
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details


















Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regaltyp	Lagerregal	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Ständer	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Traversen	verzinkt // kunststoffbeschichtet
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager und Werkstatt	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen // Längsriegel
Höhe	2500 mm	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Breite	1360 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	635 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	190 kg	Farbe Traversen	lichtgrau // RAL7035
Feldlast	1000 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Fachbreite	1300 mm	Anlieferung	zerlegt
Fachtiefe	600 mm	Zertifizierung	RAL-Gütezeichen
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Garantie	5 Jahre
Nutzung	beidseitig	Gewicht	66,47 kg



Zubehör

150122






Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau

150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
586188		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1300 x 600 mm, Für eine Fachlast von 190 kg, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
589594		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 600 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
589845		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
592067		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm
599645		Fachteiler, Für Schraubregal, Höhe x Tiefe 300 x 600 mm, Freistehend, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
599689		Schüttgulleiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 100 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
599838		Kleiderstange, Für Steckregal, Breite 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
600121		Doppel-Flügel Tür für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1300 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss
601022		Doppel-Flügel Tür für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1300 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss
858969		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 635 mm, Fachlast 140 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
859076		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 635 mm, Fachlast 140 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
859826		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1310 x 635 mm, Fachlast 190 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
859917		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1310 x 635 mm, Fachlast 190 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
868292		Pfosten für Grundregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
870217		Doppel-Flügel Tür für Steckregal, Höhe x Breite 500 x 1300 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
870239		Doppel-Flügel Tür für Steckregal, Höhe x Breite 1000 x 1300 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

870523		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 600 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm
870895		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 600 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Lochblechwand

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
862489		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 635 mm, Fachlast 330 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau