

Innovative Schlosstechnik

16576PB-SV-ZF

sFlipLock e-access ZF (zweiflügelig)

Motorische-Einpunkt-Verriegelung mit AWS

Panikfunktion B selbstverriegelnd

Einpunktverriegelung mit 1 Riegel und 1 blockierten [Flip-] Kippfalle (mit Geräuschdämmung)
Leichtes motorisches Öffnen, auch unter Druck

- Geteilte Drückernuss zum motorischen Ein- und Auskoppeln des Aussendrückers, mechanisch selbstverriegelnd
- Öffnungssignal (GND) z.B. via Fingerprint, Taster, Zeitschaltuhr, usw
- Der DIP Schalter im Schloss ermöglicht das Umschalten in Arbeitsstrom oder Ruhestrom. Ruhestrom nur in Verbindung mit AWS.
- Datenbus-Schnittstelle RS 485, z.B. für direkte Kommunikation via Biometricscanner und Fehlerspeicher.
- Geringer Stromverbrauch: 350mA bei 24V DC
- Betriebsspannung: 11 – 27V DC
- Mit integrierten Schlosskontakten
- **Externe Steuerung (AWS): Auswertung aller Schlosskontakte (potentialfrei):**
Türzustand (Wechsler), Drücker Panikseite (Wechsler), Eingekoppelte Panikgegenseite (Wechsel), Riegelkontakt (Wechsler), Zylinderkontakt (Wechsler)
- Verwendbar mit Türantrieb in Verbindung mit AWS (X8 Eingang)
- Eingänge für Radar, Brandschutzanlage, Impuls, Sperrfunktion
- Ausgänge: Türantrieb, Sabotage, Alarm und alle Kontakte
- Service Schnittstelle z.B. Anzeige für Fehler, Zyklen, Störung
- Dornmasse: 35-80 mm
- Distanz RZ-94 / PZ-92 mm
- **Stulpvarianten:**
Edelstahl Rundstulp 445 x 18r; 20r; Dicke 3 mm
Edelstahl Flachstulp 445 x 24e; Dicke 3 mm oder als 24U Version mit zusätzlicher Unterlage 3mm



Zubehör:

- **VariFlex:** Verstellbare Lappen-, Winkel-, Flach- und U-Schliessbleche, Schliessleiste
- **ProfiFlex:** Profil-Einfrässchliessbleche und Schliessleiste für den Holzbereich
- **Zu diesem Schloss braucht es einen Gegenkasten: 24413M, 24413-H, 24413-M-TF, 24413-H-TF**
Optional: 24473-M, 24473-H, 24473-M-TF, 24473-M-TF alle mit Überwachungskontakten

Anwendungsbereich:

- Für zweiflügelige Vollpaniktüren
- Zutrittskontrolle und Gebäudemanagementanwendungen inkl. Busanbindung
- Öffentliche Gebäude, Banken, Justizanstalten, Spitäler
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Brandschutztüren im Objektbereich

Bemerkung:

e-access ZF nur über MSL Systempartner erhältlich!

Hinweis: sFlipLock Schlosslinie geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte

06/2015

