


LED Ecobasic T8 1200 G13 20W (36W) 2200lm 865 EM+AC

Artikelnummer: 145759

BAI Ecobasic T8 LED Buis 29x1200mm G13 20W (36W) 6500K 2200lm Glas EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +50°C LED-lamp Alt T26 TLD Lumilux

LED T8 buis met een G13 fitting, ideaal ter vervanging van standaard T8 TL-buizen. Installatie: Loskoppelen magnetische ballast is optioneel, niet noodzakelijk. Niet geschikt voor serieschakeling. Vervang de fluorescentie starter door de LED starter (meegeleverd). Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +50°C.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145759
Merk	Bailey
Product Series	Ecobasic LED tube
Product Type	T8

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	25000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	20
Min. aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	E
Lampaanduiding	T8
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.15
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	1200
Diameter [mm]	29
Dimbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Stralingshoek [°]	280 - 280
Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur [K]	6500 - 6500
Kleur	Wit
Voet	G13
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Daglicht wit > 5300 K
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	110
Lichtstroom [lm]	2200 - 2200
Spanningstype	AC
Lampvermogen [W]	20 - 20
Vermogensfactor	0.7
Nom. stroom [mA]	97 - 97
Nom. spanning [V]	220 - 240

Alternatieve artikelen



145910



80100040813

LED Ecobasic T8 1200
G13 20W (36W)
2100lm 830 EM+AC



80100040814

LED Ecobasic T8 1200
G13 20W (36W)
2200lm 840 EM+AC