



GDML 2011 GB1 schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Leitungsdose mit Elektronikeinsatz


Produktbeschreibung

Beschreibung	Brückengleichrichter mit Schutzbeschaltung (Varistor)
Typ	GDML 2011 GB1 schwarz/black
Bestell-Nr.	932 329-100
weitere Standardvarianten	Gehäusefarbe grau, Bestell-Nr. 932 329-106
Polzahl	2 + PE
Leitungsverschraubung	PG 11
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Norm	DIN EN 175 301-803-A
Gehäusefarbe	schwarz
Bauform	A

Schaltungsbeschreibung

Spannungsgleichrichter	Brückengleichrichter
Schutz vor Spannungsspitzen	Varistor

Zeichnung



Technische Daten

Stiftabmessung	6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	UC 250 V
Bemessungsstrom	2 A (SEV 1011 : 1,5 A) AC / 1 A DC
Durchgangswiderstand	≤ 4 mOhm
Anschlußart	schrauben
Anschließbare Leitungen	4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Gehäusebefestigung	Zentralschraube

Werkstoff

Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65 (Dichtung notwendig)
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
SEV	SEV
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	50 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730 801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21, Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001