

PRODUKTDATENBLATT

DG50

ALPHALINE ●○○○

●●○○○○ Lebensdauer

gerade



- geschlossener glatter Schneidrand für saubere Schnittkanten
- universelle Anwendung
- gutes Preis/Leistungsverhältnis
- Nass- und Trockenschnitt

Die DG50 überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ihrem geschlossenen Schneidrand sorgt sie für saubere Schnittkanten und ist in Fliesen universell einsetzbar. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	DG50
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303054
GTIN	4011890054079
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,130 kg
Produktabmessung	125 x 7,0 x 1,6 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1,6 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	7,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	160 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,130 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN