



Technische Daten

21.08.2023

Kabelbündelschlauch
Helawrap HWPP

HWPP25

Artikelnummer: 161-64403



Material:	Polypropylen (PP)
Farbe:	Silber (SR)
Betriebstemperatur :	-60 °C bis +110 °C, kurzfristig bis +140 °C
Kurzfristige Betriebstemperatur:	+140 °C
Schmelzpunkt:	+140 °C
Brandschutzeigenschaften:	UL94 HB

Wendelbreite (P):	20 mm
Wanddicke (WT):	1.05 mm
Bündel Ø max.:	27 mm
Bündel Ø min.:	23 mm
Nennmaß Ø:	25 mm

HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.