

**FICHA TÉCNICA REF:** 25675

**EAN:** 8425156256750

**DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO**

Timbre inalámbrico, MOD. CLAUDIA

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Timbre inalámbrico enchufable 150m
Voltaje receptor: AC110-260V
Fuente de alimentación receptor: AC 220-240v
Fuente de alimentación emisor: Autosuficiente.
Frecuencia: 50/60Hz.
Decibelios: 70db (max.)
Distancia de recepción: 150m (posición abierta)
Sonido: 51 melodías a elegir.
Indicador luminoso.
Indicador de temperatura.
Protección: IP20
Clase de protección: II
Sin instalación.
Uso interior.
4 niveles de volumen + silencio
Color: blanco y azul.
Medidas transmisor: 85x48 mm.
Medidas receptor: 140x70x67 mm.
Embalaje: presentación en blister.



**DESCRIPCIÓN**

Timbre de vivienda con 38 sonidos a elegir, 5 niveles de volumen y larga distancia de recepción.

**SELECTOR DE SONIDO**

Botón de selección para elegir los sonidos.

**CONTENIDO DEL KIT**

- ◀ 1 Receptor.
- ◀ 1 Pulsador autosuficiente.

**INSTALACIÓN**

No requiere instalación.

**ATENCIÓN!!!**

El transmisor y el receptor usan los mismos códigos para coincidir entre sí. El código de las carcasas de ambos aparatos debe ser el mismo.

