

Artikelnummer: 120723

Kurzbeschreibung: Draagarmstelling KRM, 2500 x 4000 mm, draagarm 400 mm

Langbeschreibung: Draagarmstelling KRM, dubbelzijdig, 3 rekhoogtes en -lengtes, lengte draagarmen 400 of 500 mm: Deze draagarmstelling KRM is een dubbelzijdige stelling om grote en lange materialen zoals profielen en buizen klaar te zetten en op te slaan. Haak de draagarmen zonder gereedschap in en verplaats deze eenvoudig. De draagarmstelling is robuust en voorzien van massieve voetplaten. Ze worden steeds met grondankers en een of twee kruisschoren geleverd. De draagarmstaander beschikt over 50:50 systeempreforatie, is gemaakt van gegalvaniseerd staal en is uitgerust met voetprofielen in de kleur RAL 5010, gentiaanblauw. De draagarmstelling KRM is verkrijgbaar met hoogtes van 2000, 2500 of 3000 mm en met draagarm lengtes van 400 of 500 mm. Meer details: voor het klaarzetten van materiaal en opslag van buizen, profielen of lange, moeilijke materialen. dubbelzijdige draagarmstelling KRM eenvoudige opbouw met weinig onderdelen inhaakbare draagarmen, aanpassingen zonder gereedschap robuuste afwerking met massieve voetplaat draagarmstaander van staal, gegalvaniseerd, systeempreforatie 50 : 50 mm voetprofielen uit hoekprofielen in gentiaanblauw (RAL 5010) draagvermogen tot 2300 kg per staanderkant bij gelijkmatige instelling van hoogte en gelijkmatig verdeelde last draagarm lengte 400 mm: totale diepte 1040 mm, draagvermogen per draagarm 350 kg* (bij gelijkmatig verdeelde last) draagarm lengte 500 mm: totale diepte 1240 mm, draagvermogen per draagarm 300 kg* (bij gelijkmatig verdeelde last) stellinghoogte: 2000 mm, 2500 mm of 3000 mm stellinglengte: 3000 mm, 4000 mm of 5000 mm grondanker en 1 of 2 kruisschoren bij de levering inbegrepen

