

Artikelnummer: 133244

Kurzbeschreibung: IBS onderdelenreiniger type G-50-W (voor werkplaatsen)

Langbeschreibung: IBS onderdelenreiniger type G-50-W (voor werkplaatsen): [ul] gesloten werkplaats uitvoering compacte, robuuste en stabiele constructie ergonomische werkhoogte gemakkelijk te gebruiken en gebruiksvriendelijk een schoon uiterlijk door de gesloten bouwmethode Magneet voor het eenvoudig openen van de deur duurzaam en onderhoudsvrij Draagvermogen tot 50 kg, dankzij de hoogwaardige geperforeerde plaat eenvoudige opbouw hoge veiligheid Apparaat met poedercoating - kleur naar keuze op aanvraag 3 jaar garantie op de IBS-pomptechnologie IBS veiligheidsvoetschakelaar volgens BGR 180 Buitenafmetingen Eenheid: L 656 x B 475 x B 475 x H 1075 mm Werkblad (interne afmetingen): 656 x 475 mm Werkhoogte: 895 mm Draagvermogen: 50 kg pas. Container: 50 liter trommel Aansluiting: 230 V, 50 HZ[ul]

