

Schlauchaufroller

Gefertigt nach den Richtlinien
EN 1672-2 | DIL-Zertifikat



Schlauchaufroller mit Handkurbel und stufenlos regelbarer Bremse bis 300 bar

Werkstoff: **Typ Stahl:** Stahlblech mit Aluminium-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE/EPDM, **Typ Edelstahl:** 1.4301 mit Edelstahl-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE/EPDM

Temperaturbereich: 0°C bis max. +100°C

Lieferumfang: Manueller Schlauchaufroller, komplett mit Winkeldrehgelenk

Optional: Hochtemperatursausführung (bis max. +180°C), FKM-Dichtungen -HT

Typ	Typ	Aufrollbare Schlauchlänge	Nenn- weite	Eingang (IG)	Ausgang (IG)	PN
Stahl	1.4301					
SAM 14/10	---	24 mtr. (Außen Ø 15)	10	G 3/8"	G 3/8"	300 bar
SAM 20/10	---	36 mtr. (Außen Ø 15)	10	G 3/8"	G 3/8"	300 bar
SAM 14/12	---	12 mtr. (Außen Ø 22)	12	G 1/2"	G 1/2"	200 bar
SAM 20/12	---	17 mtr. (Außen Ø 22)	12	G 1/2"	G 1/2"	200 bar
---	SAM 20/12 ES	35 mtr. (Außen Ø 22)	12	G 1/2"	G 1/2"	300 bar
---	SAM 40/12 ES	70 mtr. (Außen Ø 22)	12	G 1/2"	G 1/2"	300 bar
---	SAM 20/19 ES	20 mtr. (Außen Ø 28)	19	G 3/4"	G 3/4"	200 bar
---	SAM 40/19 ES	40 mtr. (Außen Ø 28)	19	G 3/4"	G 3/4"	200 bar
---	SAM 20/24 ES	15 mtr. (Außen Ø 35)	24	G 1"	G 1"	100 bar
---	SAM 40/24 ES	33 mtr. (Außen Ø 35)	24	G 1"	G 1"	100 bar

Bestellbeispiel: SAM 14/10 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Hochtemperatursausführung (0°C bis max. +180°C) . . .-HT

4



Schlauchaufroller für Druckluft komplett mit Schnellkupplung NW 7,2

Werkstoffe: Material Trommel: hochfester Kunststoff, Gestell: verzinktes Stahlrohr, Kupplungen: Messing

Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C

Lieferumfang: Schlauchaufroller komplett mit 20 mtr. gewebeverstärktem TX-Schlauch und montierter Einhand-Schnellkupplung NW 7,2 aus Messing

✓ Vorteile: • Auf- und Abrollen während Betrieb möglich

Typ	Schlauch innen x außen	Schlauch- länge mtr.	Betriebs- druck
DST 6-20	6 x 12	20	15 bar
DST 9-20	9 x 15	20	15 bar



Typ WSH KU



Typ WSH A1/A2



Typ WSH ES

Wandschlauchhalter

Typ	Werkstoff	Verwendung/Qualität	Breite	Höhe	Tiefe
WSH KU	Kunststoff - schwarz	Standard	260	165	120
WSH A1	Aluminium	Werkstatt	188	147	70
WSH A2	Aluminium	Werkstatt	348	257	144
WSH ES	Edelstahl	Lebensmittelbereich	220	130	170



Blaspistolen
ab Seite 930



Wasserpistolen
auf Seite 484



Messer auf
Seite 1077



Kabeltrommeln und
Steckdosenleisten
ab Seite 1156

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.