



Leírás:

R 3/4"-os közcsavar törésálló, élelmszeripari polietilénből (HD-PE), natúr színben

- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- d2 = R 3/4" átmérőjű csőmenettel
- hossz = 45 mm
- Kulcsnyílás: kny = 32 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	543400
GTIN	4007228702262
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	10

szín	természetes
Súly (kg)	0,01

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	10
M x S x M (mm)	250 x 250 x 170

KE bruttó tömege, kg	0,1
----------------------	-----

Paletta

Dobozok száma	144
Rétegek száma	8
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

Kartonok száma rétegenként	18
Súly (kg)	164,0