



## Leírás:

Fiókdobozok törésálló és formatartó polipropilénből (PP), ideálisak a szokványos polcméretre, 300x91x81 mm, keskeny, kék

- a raktárhelyiség optimális kihasználására
- zsírokkal, gyantákkal, lúgokkal, olajokkal és savakkal szemben nagymértékben ellenálló
- ipari minőség - nagy teherbírás
- biztonságosan egymásra rakodható
- a doboz alján lévő hullámos habbélés megkönnyíti a kis alkatrészek kivételét
- beépített címketartó
- Űrtartalom: 1,62 l
- -20 °C és +80 °C között hőmérsékletálló
- 4 elválasztó elem segítségével 5 rekeszre osztható
- külön tartozék: címkék, cikksz.: 780300, elválasztó elemek, cikksz.: 780100, kirántásgátló lemez, cikksz.: 780500
- mé=mélység=300 mm szé=szélesség=91 mm ma=magasság=81 mm
- belső méretek: 270x80x75 mm

## Információk:

### Cikk

|                         |                      |                |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Cikkszám                | <b>780002</b>        | szín           | <b>kék</b>           |
| GTIN                    | <b>4007228779998</b> | Térfogat L-ben | <b>1,62</b>          |
| Vámtarifa               | <b>39231090</b>      | Súly (kg)      | <b>0,15</b>          |
| Csomagolási egység (PU) | <b>48</b>            | M x S x M (mm) | <b>300 x 91 x 81</b> |

### Külső csomagolás

|                             |           |                      |            |
|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|
| Tartalom darabokban megadva | <b>48</b> | KE bruttó tömege, kg | <b>7,2</b> |
|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|

### Paletta

|               |                          |                            |              |
|---------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Dobozok száma | <b>16</b>                | Kartonok száma rétegenként | <b>4</b>     |
| Rétegek száma | <b>4</b>                 | Súly (kg)                  | <b>135,2</b> |
| M x S x M (m) | <b>1,2 x 0,8 x 0,474</b> |                            |              |