



## Leírás:

1030 x 1405 mm-es gurulóállványok felszerelés nélkül, stabil, porfestett acéllemezről, kétoldalas kivitelben, 9 akasztóléccel tárolódobozokhoz, 3 db szerszámok tárolására alkalmas perforált

- felszerelés nélkül, kétoldalas kivitel, három szerszámok tárolására alkalmas perforált lemezzel (a perforált lemezt ld. a tartozékoknál)
- guruló szerszám- és kisalkatrész-tároló, a fogantyúnak köszönhetően könnyebben kezelhető, az állvány alja tárolásra is használható
- fékkel ellátott 2 kormányozható kerék és 2 rögzített kerék - maximális terhelhetőség: 750 kg
- porfestett
- erős, billenésmentes, csavarozott acéllemez szerkezet akasztólécekkel
- 9 akasztóléccel - 1016 mm széles
- az akasztólécek egyenként 40 kg-ig terhelhetők
- akasztóléccenként elhelyezhető tárolódobozok max. száma: 9 db 1-es méretű PS/PP, 9 db 2-es méretű PS/PP, 6 db 3-as méretű PS/PP, 4 db 4-es méretű PS/PP
- erős acéllemezről készült perforált lemezek – szélesség x magasság = 962 x 418 mm
- szé=szélesség=1030 mm, ma=magasság=1405 mm
- (szerszámok nélkül / szerszámartók nélkül)

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>783190</b>
GTIN	<b>4007228783193</b>
Vámtarifa	<b>94032080</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>1</b>

szín	<b>világosszürke</b>
Súly (kg)	<b>44,06</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>1</b>
M x S x M (mm)	<b>LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>44,06</b>
----------------------	--------------

### Paletta

M x S x M (m)	<b>0,0 x 0,0 x 0,0</b>
---------------	------------------------

Súly (kg)	<b>0,0</b>
-----------	------------