

**Artikelnummer:** 154361

**Kurzbeschreibung:** 750 Watt SDS-plus Bohrhammer

**Langbeschreibung:** 750 Watt SDS-plus Bohrhammer: Kompaktes, ergonomisches Design und ermüdungsarmes sowie handliches Arbeiten durch Griffgummierung, Zwei-Finger-Schalter und geringe Vibrationen. Zum Hammerbohren und Bohren oder mit Drehstopp auch zum Meißeln geeignet. Hohe Schlagzahl und kraftvolle 1,8J Schlagenergie. Lange Lebensdauer durch Staubversiegelung und Kugellager. Ausstattung: SDS-plus Werkzeugaufnahme pneumatisches Hammerwerk Rechts-/Linkslauf großflächige Griffgummierung staubversiegelt Kugellager Gummikabel, 4 m Zubehör: SDS-Adapter, Bohrfutter, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag,



je 1 Bohrer 8 und 10 x 110mm, 1 Flachmeißel 14 x 250 mm, Koffer 3 Jahre Profi-Garantie Technische Daten: Aufnahmeleistung: 750 Watt Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.050 U/min. Schlagzahl: 0 - 5.200 /min. Max. Bohrleistung: in Holz 30 mm, in Stahl 13 mm, in Beton 26 mm Bohrfutter: SDS-plus Schlagenergie: 1,8 Joule (nach EPTA) Gewicht netto/brutto: 3,7 kg / 5,9 kg

**EAN/GTIN:** 5035048364000