

## Hygienepalette

Aus PE-Regenerat, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 1000 mm, Traglast statisch / dynamisch 7500 / 2500 kg, Unterbau 3 Kufen, Oberdeck geschlossen mit Antirutschbelag

VE 3 Stück



Artikelnummer: 528390



## Schwerlast-Hygienepalette

### mit Antirutschmatte

Hygienepalette





- Aus PE-Regenerat
- Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 1000 mm
- Traglast statisch / dynamisch 7500 / 2500 kg
- Traglast im Regal 1250 kg
- Allseitig einfahrbar
- Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 910 / 780 mm
- Unterbau 3 Kufen
- Oberdeck geschlossen mit Antirutschbelag
- Temperaturbeständig -30 °C bis +60 °C
- Gewicht 127,5 kg

## Technische Details

Verpackungstyp	Palette	Unterbau	3 Kufen
Palettentyp	Hygienepalette	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	150 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +60 °C
Länge	1200 mm	Einfahrbreite Längsseite	910 mm
Breite	1000 mm	Einfahrbreite Breitseite	780 mm
Traglast statisch	7500 kg	Traglast dynamisch	2500 kg
Material	PE-Regenerat	Traglast im Regal	1250 kg

Einfahrmöglichkeit	Allseitig	Sicherungsrand	nein
Oberdeck	geschlossen mit Antirutschbelag	nestbar	nein
stapelbar	ja	Gewicht	127,5 kg

## Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm