


## Bolzenschneider isoliert

- geschmiedete Chrom-Vanadium-Messer
- mit Exzenternachstellung
- professionelle Mehrschicht-Tauchisolation



 1000V  
EN/IEC 60900:2004


Bezeichnung	Best.Nr.	l—mm—l	Materialdurchmesser (harte Stahldrahtseile)	
Bolzenschneider isoliert	275261	610	9 mm Ø	2500
Bolzenschneider isoliert	275276	760	11 mm Ø	4300
Bolzenschneider isoliert	275291	910	13 mm Ø	6300
Ersatzmesserpaar zu Best. Nr. 275261	275062			610
Ersatzmesserpaar zu Best. Nr. 275276	275077			760
Ersatzmesserpaar zu Best. Nr. 275291	275092			910

## Kabelrundschnneider - LEMP

- speziell für das Ablängen und Abisolieren vor dem Aufbringen von Kabelschuhen. Nach dem Schneiden lässt sich der Kabelschuh bequem auf das Leiterende schieben, da der Querschnitt in seiner Form erhalten bleibt.
- absolut führend, was das Trennen von Querschnitten bis 35 mm<sup>2</sup> aus weichen, mehrdrähtigen Kupfer- oder Aluminiumleitungen angeht
- einhändig bedienbar
- Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet
- scharfe, gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- innerer Abgleitschutz
- nur für Cu- und Al-Kabel



   1000V  
EN/IEC 60900:2004

Bezeichnung	Best.Nr.	l—mm—l	Öffnungsweite einhändig	Schneidwerte in mm <sup>2</sup>	
Kabelrundschnneider - LEMP	254316	170	ca. 16 mm	35 (massiv)	215


ein *intercable* Produkt

## Kabelschneider D17

- zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln
- hohe Schneidleistung bei kleinsten Abmessungen
- mit nachstellbarem Schraubgelenk
- Spezialstahl mit verchromter Oberfläche
- Griffe aus schlagfestem Kunststoff in 2-Komponenten-Ausführung
- Einsatzbereich bis -40°C



   1000V  
EN/IEC 60900:2004

Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	l—mm—l	Öffnungsweite einhändig	Schneidwerte in mm <sup>2</sup>	
Kabelschneider D17	254317	1602 160	165	ca. 17 mm	50 (flexibel)	218


ein *intercable* Produkt

## Kabelschneider D15 UNYX ISOplus 2K

- kompletter Kabelschneider aus schlagfestem, glasfaser-verstärktem Kunststoff mit eingesetzten Schneideinsätzen aus hochfestem Spezialstahl
- 2-Komponenten-Griff
- zum Schneiden von flexiblen Al- und Cu-Leitern bis 15mm Durchmesser
- hohe Schneidleistung bei kleinsten Abmessungen
- extra robuste Ausführung
- Einsatzbereich bis -40°C



   1000V  
EN/IEC 60900:2004

Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	l—mm—l	Öffnungsweite einhändig	Schneidwerte in mm <sup>2</sup>	
Kabelschneider D15 UNYX ISOplus 2K	25431702	1109 4	170	ca. 15 mm	35 (hochflexibel)	138