

## Rohrschutz -Protect- Knuffi®, extrem abriebfest


- Material: Polyurethanschaum
  - Länge: 1000 mm
  - Temperaturbeständig: -40 °C bis +100 °C
  - **Brandschutzklasse: B2**
  - UV- und Lösemittelstabil\* (\*im Einzelfall zu erproben)
  - Befestigung: selbstklebend
- hochwertige Schutzelemente
  - extrem hohe Abriebfestigkeit
  - flexibel und alterungsbeständig
  - für Innen- und Außenbereich
  - verhindert Stoßverletzungen
  - signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  - haftet sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
  - Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  - blitzschnelle Montage und universell einsetzbar

### Einsatzbereiche:

- schützt Flächen in Lager- und Produktionsbereichen
- an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
- für Wände, Unterzüge und Durchgänge
- für Rohrleitungen, runde Pfosten und Pfeiler
- an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
- erfüllt die Anforderungen der BGV A8



Modellbeispiele: Rohrschutz -Protect - aus PU oben: Art. dc10118, unten: Art. dc10014



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

### Ausführung: Modell/Farbe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

#### Bogen 30/50 mm- f. Rohr Ø von 20-40 mm

	dc10017	<b>Bogen 30/50 mm</b> , gelb/schwarz für Rohr Ø von 20-40 mm
	dc10118	<b>Bogen 30/50 mm</b> , rot/weiß für Rohr Ø von 20-40 mm
	dc10218	<b>Bogen 30/50 mm</b> , schwarz für Rohr Ø von 20-40 mm
	dc10317	<b>Bogen 30/50 mm</b> , weiß für Rohr Ø von 20-40 mm


#### Bogen 50/70 mm- f. Rohr Ø von 40-60 mm

	dc10014	<b>Bogen 50/70 mm</b> , gelb/schwarz für Rohr Ø von 40-60 mm
	dc10119	<b>Bogen 50/70 mm</b> , rot/weiß für Rohr Ø von 40-60 mm
	dc10219	<b>Bogen 50/70 mm</b> , schwarz für Rohr Ø von 40-60 mm


Legende: 24 - 72 Stunden 3 - 6 Tage 1 - 3 Wochen 3 - 5 Wochen 5 - 8 Wochen



Farbbeispiele



Technische Zeichnung: Bogen 30/50 mm



Technische Zeichnung: Bogen 50/70 mm