

Kompaktleuchtstofflampe 113mm Inag, GX24d-1 13W 2700K

Artikel-Nr. 44590



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	13 W
Lichtstrom:	900 lm
Sockel:	GX24d-1 (2-pins)
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:	2700 K
Durchmesser:	49.3 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Gesamtlänge:	112.9 mm
Integrierter Starter:	Ja
Amalgamtechnologie:	Ja
Spezielle Anwendung:	allgemein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Farbe:	ohne
Anzahl der Lampenrohre:	3
Geeignet für EVG:	Ja
Energieeffizienzklasse:	B
Mittlere Nennlebensdauer:	10000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kompaktleuchtstofflampe 113mm Inag Diese Lampe bietet einen verlängerten Auswechselzyklus, wodurch die Kosten für Wartung und Lampenwechsel deutlich sinken. Die ultrakompakte, energiesparende Leuchtstofflampe ist eine ideale Lichtquelle für kleine Leuchten und Downlights. Garantiert den gleichen Lichtstrom bei jeder Brennphase. Die Amalgam-Technologie bietet eine stabile Lichtstromleistung.

Energieeffizienzklasse: B
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 17
 Quecksilbergehalt (mg): 1.3
 Farbwiedergabeindex (Ra): 82
 Lebensdauer (h): 10000

Letzte Aktualisierung am: 16.12.2014 11:04:26

