

Artikelnummer: 127154

Kurzbeschreibung: Kippmulde KK 800, grau (RAL 7005)

Langbeschreibung: Kippmulde KK 800: Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung. Kippbar gelagerte, kastenförmige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweißt. Mittels Stapler leicht versetzbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Tragkraft: 300 kg
Inhalt = Muldeninhalt 800 l Schüttkantenhöhe: 560 mm
Maße: L 1420 x B 910 x H 980 mm
Gewicht: 133 kg (lackiert), 147 kg (verzinkt)

EAN/GTIN: 4052462038752

