

rayonnage cantilever

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1030 x 450 mm, 1 montants, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, 4 niveaux de stockage

Numéro d'article: 157832



Rayonnage cantilever

Champ de montage

rayonnage cantilever

- rayonnage suivant
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1030 x 450 mm
- 1 montants
- force par montant 150 kg
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- 4 niveaux de stockage
- avec rebord antichute
- force par bras 50 kg
- bras de longueur identique, positionnement droit
- réglable au pas de 150 mm
- profondeur utile 400 mm
- structure en acier
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Détails techniques

type de meuble rayonnage

équipement bras

protection contre déroulement

type de rayonnage	rayonnage cantilever	tablette réglable au pas	150 mm
rayonnage modulaire	système à visser	Forme de rayonnage	droit
champ de rayonnage	rayonnage suivant	montant	1 pièce
utilisation	unilatéral	bras en porte-à-faux par montant	3 pièce
hauteur	1950 mm	charge par bras	50 kg
largeur	1030 mm	matériau	acier
profondeur utile	400 mm	surface de montant	galvanisé
profondeur	450 mm	surface de bras en porte-à-faux	galvanisé
niveaux de stockage	4 pièce	exécution couleur	galvanisé
charge par montant	150 kg	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
modèle de bras en porte-à-faux	droit	Poids	16,5 kg
Longueur du bras pour rayonnage	bras de longueur identique		

Accessoires

157835



butée de sécurité pour bras pour rayonnage cantilever, hauteur 100 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion