

fetra chariot à plateaux

force 250 kg, plateau longueur x largeur 1240 x 415 mm, plateau(x) en bois, 12 bacs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 158769



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Chariot à plateaux

Force 250 kg







chariot à plateaux

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 1240 x 415 mm
- hauteur 1197 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier, inclinable
- 12 bacs
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de chariot	chariot à plateaux	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1240 mm	Ø de roue	125 mm
largeur de plateau	415 mm	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur	1197 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
nombre de plateaux	3 pièce	conducteur d'électricité	non
charge	250 kg	rabattable	non
matériau plateau(x)	bois	disposition des roues	rectangulaire
exécution plateau(x)	inclinable	surface	finition peinture époxy
équipement plateau(x)	cadre en acier	couleur	bleu brillant // RAL5007
nombre de bacs	12 pièce	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	livraison	démonté
norme européenne	non	garantie	10 années
alignement de niveaux	incliné	Poids	499 kg

Accessoires

158770		tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1240 x 415 mm, en bois avec finition hêtre
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant