

chariot à plateaux en acier inoxydable

force 200 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 625 x 440 mm, plateau(x) en acier inoxydable,
roues avec bandage TPE, équipé de poignée



Numéro d'article: 272267

chariot à plateaux en acier inoxydable







- Convient pour industrie alimentaire, lignes de production, cuisines ou bars
- force 200 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 625 x 440 mm
- hauteur x longueur x largeur 1010 x 650 x 440 mm
- plateau(x) en acier inoxydable
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- boîtier en polypropylène
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- boîtier inoxydable
- disposition des roues rectangulaire
- équipé de poignée
- Produit livré livré monté
- selon ISO 9223
- frein selon EN 1757-3

- 5 années de garantie

Détails techniques

force plateau	100 kg	équipement roue	2 roulettes avec freins
appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
convient pour (secteurs)	industrie alimentaire, lignes de production, cuisines ou bars	hauteur	1010 mm
type de chariot	chariot à étagères	longueur	650 mm
matériau	acier inoxydable	largeur	440 mm
charge	200 kg	rehausses	poignée
longueur de plateau	625 mm	poignée	2 pièce
largeur de plateau	440 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	2 pièce	Équipement des roues	inoxydable
Hauteur entre deux plateaux	615 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	acier inoxydable	norme	EN 1757-3 (frein)
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	livraison	livré monté
pneumatique	TPE	garantie	5 années
Ø de roue	125 mm	certification	selon ISO 9223
roulement	Palier de pivotement	Poids	12 kg
matériau boîtier (roue)	polypropylène		

Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à expresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm
501597		kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes
501943		bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois