

marchepied pliant

Little Jumbo

estrade hauteur x largeur x profondeur 460 x 360 x 230 mm, accès à un côté, 2 marches avec revêtement plastique (estrade incl.), en aluminium



Numéro d'article: 331802



Marchepied pliant Little Jumbo

marchepied pliant



- estrade hauteur x largeur x profondeur 460 x 360 x 230 mm
- accès à un côté
- 2 marches avec revêtement plastique (estrade incl.)
- marches largeur x profondeur 360 x 230 mm
- en aluminium
- pieds en plastique striés antidérapants en extrémité de lisse
- poids 5 kg
- assurance qualité selon la norme EN 14183
- 5 années de garantie

Détails techniques




technique de montée	marchepied pliant	roulant	non
matériau	aluminium	profondeur des marches	230 mm
utilisation	à un côté	largeur de marche	360 mm
hauteur d'estrade	460 mm	étrier de sécurité	non
largeur d'estrade	360 mm	bac	non
profondeur d'estrade	230 mm	soubassement	pieds en plastique striés

		antidérapants
nombre de marches	2	norme EN 14183
type de marche/d'échelon	marches avec revêtement plastique	garantie 5 années
rabattable	oui	Poids 5 kg

Accessoires

243746		Pieds d'échelle, pour marchepied pliant, pour avant, en plastique en noir
243748		Pieds d'échelle, pour marchepied pliant, pour à l'arrière, en plastique en noir

Cela s'adapte aussi ...

524130		armoire à rideaux transversaux, hauteur x largeur x profondeur 1980 x 1000 x 430 mm, 5 hauteurs de classeur, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
526691		rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 1850 x 3008 x 304 mm, charge maximale par élément 600 kg / charge max. par tablette 80 kg, 3 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablettes en tôle d'acier de qualité, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en R
531194		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, plateau longueur x largeur 735 x 475 mm, plateforme en acier avec revêtement en caoutchouc, rehausse 1 ridelle (ajourée), barre de poussée rabattable, châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en argent, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc plein