


palan roulant combiné

charge de traction 3000 kg, palan coulissant, hauteur de levage 3 m

Numéro d'article: 508979



Palan roulant combiné

Force 3000 kg

palan roulant combiné

- charge de traction 3000 kg
- palan coulissant
- hauteur de levage 3 m
- largeur de bride 100 - 203 mm
- nombre de brins 1
- taille des éléments de chaîne 10 x 30 mm
- hauteur de construction 633 mm
- largeur x profondeur 434 x 333 mm
- rayon de courbe 1,3 m min.
- effort de levée sur chaîne de levée à main 37 daN
- longueur de commande de chaîne à main 2,5 m
- conforme aux exigences de sécurité européennes grâce à la protection anti-surcharge du palan à chaîne

appareil de levage	appareil de levage	profondeur	333 mm
type de moyen de levage	palan roulant combiné	longueur de la chaîne de command	2,5 m
exécution chariot porte-palans	palan coulissant	rayon de courbe min.	1,3 m
charge de traction	3000 kg	Force de levage	37 daN
hauteur de levage	3 m	Dimensions A	486 mm
commande de levage	manuel	Dimensions B	390 mm
largeur de bride	100-203 mm	Dimensions C	566 mm
nombre de chaînes	1 pièce	Dimensions F	3 mm
Taille des éléments de chaîne	10 x 30 mm	Dimensions S	40 mm
matériau	acier	Dimensions Z	14 mm
hauteur de construction	633 mm	équipement de sécurité engins de	conforme aux exigences de sécurité européennes grâce à la protection anti-surcharge du palan à chaîne
largeur	434 mm	Poids	62 kg

Accessoires

508985	.	Levage supplémentaire pour palan coulissant, pour Levage supplémentaire avec force 3000 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
509004	.	Largeur de fer supérieure pour palan roulant combiné, force 3000 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

142256		pince à tôle, force 5000 kg, plage de prise 0 - 50 mm
210861		table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1010 x 520 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
526536		balance pour grues, plage de pesage entre 0 et 10000 kg, Lisibilité par incréments de 1000 g, boîtier en métal / crochet en acier, livré télécommande incluse