

## Kappes armoire verticale RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, porte battante perforée, 2 extensions verticales, 3 niveaux avec tablette en acier, 1 tiroir(s), corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 522540

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Armoire verticale RasterPlan®

armoire verticale











- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en tôle d'acier
- porte battante perforée
- avec poignée tournante
- 2 extensions verticales
- extensions rail télescopique, extension 100 %
- force par extension 100 kg
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 1 tiroir(s)
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre

- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion en RAL7035 gris clair





## Détails techniques

|                                |  |                               |                                 |
|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| type de meuble                 | armoire                                    | système de fermeture          | serrure à cylindre              |
| type d'armoire                 | armoire modulable                          | fonction de fermeture         | Mécanisme de fermeture 3 points |
| type de porte                  | porte battante perforée                    | soubassement                  | socle                           |
| hauteur                        | 1950 mm                                    | matériau                      | tôle d'acier                    |
| largeur                        | 1000 mm                                    | tablette réglable au pas      | 25 mm                           |
| profondeur                     | 600 mm                                     | couleur de la tablette        | gris clair // RAL7035           |
| équipement armoire             | tablettes, tablettes coulissantes, tiroirs | surface de tablette           | galvanisé                       |
| nombre de tablettes/niveaux    | 3 pièce                                    | cloison de séparation médiane | non                             |
| type tablette/niveau           | tablette en acier                          | glissière                     | rail télescopique               |
| charge tablette                | 80 kg                                      | glissière tiroir              | rail télescopique               |
| nombre de tiroirs              | 1 pièce                                    | extension                     | 100 %                           |
| capacité de charge de tiroir   | 110 kg                                     | extension tiroir              | 100 %                           |
| hauteur frontale               | 175 mm                                     | blocage d'extension           | oui                             |
| Nombre d'extensions verticales | 2 pièce                                    | verrouillable                 | oui                             |
| charge tablette coulissante    | 100 kg                                     | poignée                       | poignée tournante               |
| couleur du corps               | gris clair // RAL7035                      | roulant                       | non                             |
| surface de corps               | finition peinture époxy                    | Poids                         | 177 kg                          |
| surface de face avant          | finition peinture époxy                    |                               |                                 |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 522553 |  | tablette en acier pour armoire verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion                             |
| 522554 |  | Tablette couliss. pour armoire verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522555 |  | tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair  |
| 522556 |  | tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane   |
| 522557 |  | tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair  |
| 522558 |  | tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane   |
| 522559 |  | tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair  |
| 522560 |  | tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane   |
| 522564 |  | blocage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 522565 |  | Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml  |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé  |
| 974176 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge   |