

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 13581 Rouleur de bacs

Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleur avec plateau en mélaminé avec rebord de 10 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.



Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	605
Largeur de surface utile (mm)	408
Hauteur de zone de chargement (mm)	194
Longueur totale (mm)	611
Largeur totale (mm)	414
Hauteur totale (mm)	209
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	11
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976135816