

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U CHR

Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum. Das Gerät ist mit einem Luftleitblech ausgerüstet für eine effektivere Verteilung der kalten Luft im Innenraum. Kunststoff-Innenbehälter ist mit Rasterlinien versehen um die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt anzupassen um eine optimale Raumnutzung zu erhalten. Die Tür ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Höhenverstellbare Füße.



Artikel-Nr.: 347706
GTIN: 4059395029956



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Kunststoffinnenbehälter mit Rasterleisten
- GN 2/1 Behälter auf Rosten platzierbar
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- 55 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft
- Volltür mit Griff
- Tür abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Servicefreundlich
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Füße

Technische Daten:


| | |
|---------------------------|---------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Preisgruppe | B |
| Herstellerkennung | KBS 702 U CHR |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 777 mm |
| Tiefe | 730 mm |
| Höhe | 1870 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |

| | |
|-----------------------|---|
| Temperaturbereich von | +/-0 °C |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Aussenmaterial | Edelstahl 3 seitig |
| Innenmaterial | Kunststoff weiß |
| Anschlusswert Elektro | 0,38 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 113 kg |
| Serienzubehör | 3 Roste, 1 Bodenrost, weiß, Tür mit Schloss |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 135 g |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Bruttoinhalt | 641 l |
| Nutzzinhalt Kühlung | 392 l |
| Kategorie | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 621 kWh |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 50 |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| EPREL Registrierungsnummer | 1320199 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Halter für Roste KBS 502 U

4 Stück erforderlich

GTIN: 4059395093438

Artikel-Nr.: 808288

Rost GN 2/1 530x652mm

Rost GN 2/1

GTIN: 4059395093445

Artikel-Nr.: 808289

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de