



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 13581 Eurobakken rolplateau



Profielstalen constructie met platform van houten plaat, rand 10 mm hoog. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	605
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	408
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	194
<b>Totale lengte (mm)</b>	611
<b>Totale breedte (mm)</b>	414
<b>Totale hoogte (mm)</b>	209
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	11
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976135816