



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1841 ESD-Tafelwagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. Etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. Met 5 mm hoge rand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	300
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	600
Etagehoogten (mm)	206, 827
Totale lengte (mm)	1136
Totale breedte (mm)	611
Totale hoogte (mm)	1039
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	39
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976018416