


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 23891 Palletonderwagen voor routetrein



Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. 3 Zwenkwielen met polyamide wielen 200 x 50 mm wit, naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst. 1 Wiel elektrisch geleidend, wielvelg polypropyleen zwart, naaf met precisie kogellager. Onder rijhoogte: 235 mm.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	1050
laadvlak lengte (mm)	1210
laadvlak breedte (mm)	810
Laadvlakhoogte (mm)	280
Totale lengte (mm)	1255
Totale breedte (mm)	855
Totale hoogte (mm)	327
Wielen	Polyamide
Wielmaat (mm)	200 x 50
Uitvoering	voor routetrein
Gewicht (kg)	34
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976238913