

Termékinformációk

03 06 180 T

Kombinált fogó

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhöz
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépésben olajban edzett



Altalános	
Cikkszám	03 06 180 T
EAN	4003773081395
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a leesés elleni védelem rögzítéséhez
Súly	270 g
Méreték	180 x 57 x 27 mm
Szabvány	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők	
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,4 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 12,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	16,0 mm ²
Leesés elleni biztosító	igen
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



