

Productinformatie

34 32 130 ESD

Precisie elektronikagriiptang ESD

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Het assortiment voor de hoogste eisen qua vermogen en resultaat
- Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijne mechanica
- Voor grijpen, klemmen en buigen
- Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Precies vervaardigde scharniervlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- Glad geslepen grijpvlakken; kanten zorgvuldig ontbraamd
- Perfecte finish
- Gering gewicht
- Ergonomische, tweekleurige meercomponenten-ESD-grepen; zwart/grijs
- Ronde, spitse bekken
- Kogellager-chroomstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	34 32 130 ESD
EAN	4003773061670
Tang	gebruineerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	62 g
Afmetingen	135 x 60 x 19 mm
Norm	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Beklengte (B)	23,7 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	6,5 mm
Puntbreedte (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Kopbreedte (A)	11,2 mm
ESD	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen