

Broszura informacyjna

87 01 560

KNIPEX Cobra® XXL

Szczypce do rur

DIN ISO 8976



- Większy zakres chwytu, ale mniejsza waga niż w przypadku porównywalnych kluczy do rur
- Szybka regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku, bez ryzyka niezamierzonego przesunięcia się szczęk i zmiany ustawienia szerokości rozwarcia
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Ogólna

Nr art.	87 01 560
EAN	4003773044321
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	2.780 g
Wymiary	560 x 103 x 29 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Pozycje regulacji	20
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 4 1/2 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	120 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 115 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



