

Termékinformációk

88 07 300

KNIPEX Alligator®

Vízszivattyú fogó

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Jó hozzáférés a munkadarabhoz a karcsú kivitelű fej- és csukló rész következtében
- Nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpafogókhoz képest: 9-fokozatú fogazott állítás a 30%-kal nagyobb megfogási tartomány érdekében
- Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- Robusztus konstrukció, szennyeződéssel szemben érzéketlen, kültéri munkára különösen alkalmas
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Altalános

Cikkszám	88 07 300
EAN	4003773022350
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve, VDE szerint bevizsgálva
Súly	661 g
Méret	300 x 82 x 35 mm
Szabvány	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

beállító helyzet	9
Hüvelyk kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 3/4
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	60 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 70 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

